








## Настенный передатчик Bluetooth®, 2-клавишн.



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	2462 01	1	02	4010337110736
 Белый глянцевый	2462 03	1	02	4010337101642
 Белый матовый	2462 27	1	02	4010337101659
 Антрацитовый	2462 28	1	02	4010337101680
 Цвет «алюминий»	2462 26	1	02	4010337101673
 Черный матовый	2462 005	1	02	4010337101666
 Серый матовый	2462 015	1	02	4010337110743

### Характеристики

- Радиопередатчик для передачи команд переключения, диммирования и жалюзи на радиоприемник Bluetooth® System 3000 или устройств сторонних производителей, например, Casambi.
- Работающее без батареек устройство без внешнего источника электропитания. Энергия передачи генерируется из механической энергии при нажатии клавиши.

- Конфигурация в приложении или через NFC.

---

## Технические характеристики

Радиочастота:	2,402–2,480 ГГц
Протокол радиосвязи:	Bluetooth® Low Energy (BLE)
Интерфейс:	NFC
Дальность действия	
- В свободном пространстве:	До 75 м
- В зданиях:	Ок. 10 м
Температура окружающего воздуха:	от -25°C до +65°C
Влажность воздуха:	От 0 до 95 % (без конденсации)

---

## Указания

- Монтаж на приборную коробку или на гладкие, ровные поверхности винтами или клеем.
  - Этот продукт не предназначен для eNet.
- 

## Комплект поставки

- Настенный радиопередатчик, монтажная пластина, клейкая пленка (визуальная защита для стеклянных поверхностей) и точки приклеивания для монтажа на гладкие, ровные поверхности входят в комплект поставки.
-