


Вставка термостата помещения 230 В~ с размыкающим контактом



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	2470 00	1/5	02	4010337104421

Характеристики

- Управление электротермическими сервоприводами на 230 В~.
- Регулировка температуры в закрытых помещениях.
- Внутренний датчик температуры.
- Беззвучное переключение.
- Выходной сигнал: широтно-импульсная модуляция (ШИМ).
- Для типа клапана «нормально закрытый».
- Диапазон регулировки температуры в помещении можно ограничить с помощью регулировочных колец.
- Функция защиты клапана (клапан открывается и закрывается 1 раз в неделю).

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	АС 230 В, 50/60 Гц
Ожидание:	<0,5 Вт
Присоединенная мощность:	макс. 20 Вт
Количество сервоприводов:	от 1 до 10Термический сервоприводНомер артикула Gira: 2196 00При использовании с другими приводами обязательно учитывать ток включения!
Монтаж:	в приборную коробку согласно DIN 49073
Температура окружающего воздуха:	от -5 °С до +45 °С