


Вставка термостата помещения 24 В~ с размыкающим или замыкающим контактом, выключателем и контрольной лампочкой



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	2473 00	1/5	02	4010337104391

Характеристики

- Управление электротермическими сервоприводами на 24 В~.
- Регулировка температуры в закрытых помещениях.
- Выключение регулировки температуры вручную.
- Входная клемма для активации пониженной температуры (ECO) через центральный таймер.
- Входная клемма для активации режима охлаждения через централизованное управление.
- Внутренний датчик температуры.
- Функция защиты от замерзания.
- Беззвучное переключение.
- Распознавание падения температуры (вызов температуры защиты от замерзания при открытии окна).
- Выходной сигнал: широтно-импульсная модуляция (ШИМ) или двухпозиционное регулирование (вкл./выкл.).
- Адаптация к характеристикам клапанов (нормально открытый или нормально закрытый).
- Настройка смещения (значение поправки к измеренной температуре).
- Диапазон регулировки температуры в помещении можно ограничить с помощью регулировочных колец.
- Функция защиты клапана (клапан открывается и закрывается 1 раз в неделю).

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 24 В SELV ($\pm 10\%$), 50/60 Гц
Присоединенная мощность:	24 Вт
Ожидание:	<0,1 Вт
Число сервоприводов:	От 1 до 5
Монтаж:	в приборную коробку согласно DIN 49073
Длина проводов входов:	макс. 100 м
Температура окружающего воздуха:	от -5 °C до +45 °C