

Вставка термостата помещения 230 V~ System 3000 с релейным выходом, выключателем и контрольной лампочкой



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	2475 00	1/5	02	4010337131632

Характеристики

- Управление отопительными приборами мощностью до 3680 Вт.
- Регулировка температуры в закрытых помещениях.
- Выключение регулировки температуры вручную.
- Входная клемма с функцией выбора для активации пониженной температуры (ECO) через центральный таймер или для регулирования комфортной температуры в зависимости от присутствия с помощью отдельного датчика движения/присутствия.
- Входная клемма для активации режима охлаждения через централизованное управление.
- Ручное переключение между режимами отопления и охлаждения.
- Внутренний датчик температуры.
- Функция защиты от замерзания.
- Выходной сигнал: широтно-импульсная модуляция (ШИМ) или двухпозиционное регулирование (вкл./выкл.).
- Настройка смещения (значение поправки к измеренной температуре).
- Диапазон регулировки температуры в помещении можно ограничить с помощью регулировочных колец.
- Этот регулятор имеет следующие функции регулирования: TE(0,0,0,0,0,0,0)

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В, 50/60 Гц
Ожидание:	макс. 0,15 Вт
Ток переключения:	макс. 16 А
Присоединенная мощность:	
- Омическая нагрузка:	3680 Вт
Монтаж:	в приборную коробку согласно DIN 49073
Длина проводов входов:	макс. 100 м
Температура окружающего воздуха:	от -5 °C до +45 °C