


Клеммная колодка, 6-местн., 230 В~



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	2479 00	1	02	4010337110187

Характеристики

- Клеммная колодка для подключения термостатов помещения и термических сервоприводов.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	230 В, 50 В·А
Предохранитель - 230 В:	T4AH
Количество	
- Зоны обогрева:	6
- Термостат помещения:	макс. 6
- Сервоприводы:	макс. 15
Ток включения	
- на сервопривод:	макс. 500 мА
Номинальная нагрузка	
- Все приводы:	макс. 24 Вт
Коммутируемая мощность	
- Управление насосами:	2 A/200 В·А индукт.
Разъемы	
- Управление насосами:	1
- Переключение отопление/охлаждение:	1
- внешний таймер:	1
- Термостат помещения:	6
- Электропитание: 230 В:	1
Принцип:	NC
Способ действия:	Тип 1/тип 1.C
Класс защиты:	II

Влажность окружающего воздуха: 80% без конденсации

Температура окружающего воздуха: от 0 до +50 °C

Подключаемое поперечное сечение
провода: от 0,2 до 1,5 мм²

Габариты мм

Ш 326,5

В 90

Г 50
