


Дверная видеостанция нержавеющая сталь 1-местн.



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Нержавеющая сталь	2551 20	1	20	4010337051220

Характеристики

- Расширение дверной станции "Нержавеющая сталь" видеокамерой.

Камера

- Автоматическое переключение режимов День/Ночь: при достижении определенной освещенности окружения камера переключается с дневного режима (цветное изображение) на ночной режим (черно-белое изображение) и наоборот. Благодаря высокой светочувствительности в ночном режиме достигаются хорошие результаты изображения также и при плохих условиях освещенности.
- В ночном режиме светодиоды обеспечивают равномерное освещение поля зрения в ближней зоне.
- Камера вручную поворачивается горизонтально и вертикально на 20°. В комбинации с широкоугольным объективом достигается очень большой угол обзора.
- Автоматическая компенсация фонового света.
- Автоматическая регулировка баланса белого.
- Автоматическая регулировка усиления (AGC).
- Интегрированная система обогрева камеры с регистрацией температуры.
- Брызгонепроницаемая накладка.
- Накладка камеры из ударопрочной пластмассы, легко заменяемая при повреждении, например, в результате вандализма.

Технические характеристики

Элемент съемки изображения:	Датчик CCD 0,85 см (1/3")
Широкоугольный объектив:	150°
Видимая зона обзора:	100°
Обозримая зона (при повороте на 20°):	140°
Система цветов:	PAL
Элементы изображения:	500 (Г) x 582 (В)
Горизонтальное разрешение:	380 ТВ-линий
Порог переключения с цветного режима на черно-белый:	1 лк

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

Светочувствительность в черно-белом режиме:	0,1 лк
Время закрывания электронной диафрагмы:	до 1/100 000 с
Инфракрасный фильтр:	интегрирован
Рекомендуемая высота установки камеры:	1,50 м

Указания

- Дверная видеостанция "Нержавеющая сталь" поставляется готовой к подключению со встраиваемым громкоговорителем, а для больших объектов с модулем расширения. Благодаря этому не требуется отнимающая много времени прокладка кабелей клавиш вызова. Для работы дверной станции "Нержавеющая сталь" требуется только подключение 2-проводной шины Gira.

Габариты мм

Передняя панель 1-местн.:	Ш 160	В 285	Т -
Передняя панель 2-местн.:	Ш 160	В 285	Т -
Передняя панель 3-местн.:	Ш 160	В 352	Т -
Передняя панель 4-местн.:	Ш 160	В 352	Т -
Передняя панель 6-местн.:	Ш 160	В 437	Т -
Передняя панель 8-местн.:	Ш 160	В 437	Т -
Передняя панель 9-местн.:	Ш 160	В 437	Т -
Коробка скрытого монтажа 1-местн.:	Ш 140	В 265	Т 60
Коробка скрытого монтажа 2-местн.:	Ш 140	В 265	Т 60
Коробка скрытого монтажа 3-местн.:	Ш 140	В 332	Т 60
Коробка скрытого монтажа 4-местн.:	Ш 140	В 332	Т 60
Коробка скрытого монтажа 6-местн.:	Ш 140	В 417	Т 60
Коробка скрытого монтажа 8-местн.:	Ш 140	В 417	Т 60
Коробка скрытого монтажа 9-местн.:	Ш 140	В 417	Т 60
Табличка с фамилией:	Ш 62	В 18	Т -