

## Источник питания DC 24 В 700 мА



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 REG	2570 00	1	18	4010337025702

### Технические характеристики

Номинальное напряжение - Первичная сторона:	AC 230 В, 50 Гц
Номинальное напряжение втор. - Вторичная сторона:	DC 24 В SELV
Номинальный ток, вторичная сторона:	0,7 А
Предохранитель:	Электронный самовозврат
Температура окружающего воздуха:	от -5°C до +40°C

### Габариты

Модульные единицы (ME):	6
-------------------------	---