








Автомат защиты от тока утечки 30 мА



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	2664 01	1	03	4010337011897
 Белый глянцевый	2664 03	1	03	4010337011903
 Белый матовый	2664 27	1	03	4010337011910
 Антрацитовый	2664 28	1	03	4010337011927
 Цвет «алюминий»	2664 26	1	03	4010337011934
 Черный матовый	2664 005	1	03	4010337037064
 Серый матовый	2664 015	1	03	4010337085232

Характеристики

- Автомат защиты от тока утечки представляет собой стационарное защитное устройство с независимым от напряжения срабатыванием от тока утечки в смысле VDE 0664.
- Принцип действия соответствует автомату защиты от тока утечки.

Технические характеристики

Расчетное напряжение:	АС 230 В, 50/60 Гц
Расчетный ток:	16 А
Расчетный ток повреждения:	30 мА
Глубина установки:	32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²
Температура окружающего воздуха:	от -25 °С до +40 °С

Указания

- Области применения: Каналы для скрытой проводки, перед розетками или в энергетической стойке Gira.
 - Монтаж в глубокую приборную коробку.
-