








Автомат защиты от тока утечки 30 мА



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	2664 01	1	03	4010337011897
 Белый глянцевый	2664 03	1	03	4010337011903
 Белый матовый	2664 27	1	03	4010337011910
 Антрацитовый	2664 28	1	03	4010337011927
 Цвет «алюминий»	2664 26	1	03	4010337011934
 Черный матовый	2664 005	1	03	4010337037064
 Серый матовый	2664 015	1	03	4010337085232

Характеристики

- Автомат защиты от тока утечки представляет собой стационарное защитное устройство с независимым от напряжения срабатыванием от тока утечки в смысле VDE 0664.
- Принцип действия соответствует автомату защиты от тока утечки.

Технические характеристики

Расчетное напряжение: AC 230 В, 50/60 Гц

Расчетный ток: 16 А

Расчетный ток повреждения: 30 мА

Глубина установки: 32 мм

Поперечное сечение соединительных
проводов

- для проводов с сечением от: 1,5 мм² до 2,5 мм²

Температура окружающего воздуха: от -25 °С до +40 °С

Указания

- Области применения: Каналы для скрытой проводки, перед розетками или в энергетической стойке Gira.
 - Монтаж в глубокую приборную коробку.
-