








Розетка с интегрированным автоматом защиты от тока утечки 30 мА с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus)



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	2677 01	1	03	4010337011941
 Белый глянцевый	2677 03	1	03	4010337011958
 Белый матовый	2677 27	1	03	4010337011965
 Антрацитовый	2677 28	1	03	4010337011972
 Цвет «алюминий»	2677 26	1	03	4010337011989
 Черный матовый	2677 005	1	03	4010337037071
 Серый матовый	2677 015	1	03	4010337085249

Характеристики

- Розетка с интегрированным автоматом защиты от тока утечки представляет собой стационарное защитное устройство с независимым от напряжения автоматом защиты от тока утечки в соответствии с определением VDE 0664.
- Принцип действия соответствует автомату защиты от тока утечки.

Технические характеристики

Расчетное напряжение:	АС 230 В, 50/60 Гц
Расчетный ток:	16 А
Расчетный ток повреждения:	30 мА
Глубина установки:	32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²
Температура окружающего воздуха:	от -25 °С до +40 °С

Указания

- Монтаж в глубокую приборную коробку.
 - Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.
 - Устройства защиты от тока утечки (УЗО) в комбинации с розеткой могут также обеспечивать защиту соседней розетки (под общей накладкой), DIN VDE 0100-530:2018-06.
-