


Розетка с интегрированным автоматом защиты от тока утечки 30 мА с откидной крышкой и повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) для индивидуальной монтажа



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	2677 39	1	03	4010337028932

Характеристики

- Розетка с интегрированным автоматом защиты от тока утечки представляет собой стационарное защитное устройство с независимым от напряжения автоматом защиты от тока утечки в соответствии с определением VDE 0664.
- Принцип действия соответствует автомату защиты от тока утечки.

Технические характеристики

Расчетное напряжение:	AC 230 В, 50/60 Гц
Расчетный ток:	16 А
Расчетный ток повреждения:	30 мА
Глубина установки:	32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²
Температура окружающего воздуха:	от -25 °С до +40 °С

Указания

- Монтаж в глубокую приборную коробку.
- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.
- Отдельное устройство. Не комбинируется. Не совместима по дизайну с Gira TX_44.
- Устройства защиты от тока утечки (УЗО) в комбинации с розеткой могут также обеспечивать защиту соседней розетки (под общей накладкой), DIN VDE 0100-530:2018-06.