








Двойная розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) для приборной коробки скрытого монтажа, 1-местн.



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	2731 01	1	01	4010337881100
 Белый глянцевый	2731 03	1	01	4010337881117
 Белый матовый	2731 27	10	01	4010337881124
 Антрацитовый	2731 28	1	11	4010337000778
 Цвет «алюминий»	2731 26	10	11	4010337000761
 Черный матовый	2731 005	10	11	4010337037538
 Серый матовый	2731 015	1	11	4010337085256

Технические характеристики

Глубина установки:	25 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²
Температура окружающего воздуха	
- повышенная защита от прикосновения:	от 0 °С до +45 °С

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

монтажная высота: 17,5 mm

Указания

- Подходит для любой стандартной приборной коробки.
 - Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.
-