






Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с затвором (shutter) и символом , без распорочных захватов



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	2755 01	10/100	01	4010337057611
 Чисто-белый глянцевый	2755 03	10/100	01	4010337057628
 Чисто-белый шелковисто-матовый	2755 27	10/100	01	4010337057642
 Антрацитовый	2755 28	10/100	11	4010337057659
 Цвет "алюминий"	2755 26	10/100	11	4010337057635
 Черный матовый	2755 005	10	11	4010337037668
Алюминий	2755 203	1	11	4010337073369

## Технические характеристики

Глубина установки: 32 мм

## Указания

- Повышенная защита от прикосновения в соответствии с IEC 60884-1.

---