








Розетка для бритвы (DIN EN 61558 2-5) 115 - 230 В~ для установочной рамки, 2-местн. без перегородки



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	2820 01	1	29	4010337016755
 Белый глянцевый	2820 03	1	29	4010337016762
 Антрацитовый	2820 28	1	29	4010337016809
 Цвет «алюминий»	2820 26	1	29	4010337016793
 Черный матовый	2820 005	1	29	4010337037323
 Серый матовый	2820 015	1	29	4010337087090
 Нержавеющая сталь (лакированная)	2820 600	1	29	4010337021995