








Розетка для бритвы (DIN EN 61558 2-5) 115 - 230 В~ для установочной рамки, 2-местн. без перегородки



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|---|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Кремовый глянцевый | 2820 01 | 1 | 29 | 4010337016755 |
|  Белый глянцевый | 2820 03 | 1 | 29 | 4010337016762 |
|  Антрацитовый | 2820 28 | 1 | 29 | 4010337016809 |
|  Цвет «алюминий» | 2820 26 | 1 | 29 | 4010337016793 |
|  Черный матовый | 2820 005 | 1 | 29 | 4010337037323 |
|  Серый матовый | 2820 015 | 1 | 29 | 4010337087090 |
|  Нержавеющая сталь (лакированная) | 2820 600 | 1 | 29 | 4010337021995 |