

**Клавишный выключатель британский стандарт (BS EN 60669-1) с 3 клавишами
Выключатель**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	2830 01	10	29	4010337830016
 Белый глянцевый	2830 03	10	29	4010337830030
 Антрацитовый	2830 28	10	29	4010337830283
 Цвет «алюминий»	2830 26	10	29	4010337830269
 Черный матовый	2830 005	10	29	4010337038580
 Серый матовый	2830 015	10	29	4010337087113
 Нержавеющая сталь (лакированная)	2830 600	10	29	4010337022022

Технические характеристики

Глубина установки: 25 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
- для проводов с сечением до: 2,5 мм²

Номинальная мощность: Светодиодная нагрузка 100 Вт (IEC 60669)

