





**Клавишный выключатель британский стандарт (BS EN 60669-1) с 3 клавишами
Универсальный выключатель / проходной выключатель**



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|---|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Кремовый глянцевый | 2832 01 | 10 | 29 | 4010337832010 |
|  Белый глянцевый | 2832 03 | 10 | 29 | 4010337832034 |
|  Антрацитовый | 2832 28 | 10 | 29 | 4010337832287 |
|  Цвет «алюминий» | 2832 26 | 10 | 29 | 4010337832263 |
|  Черный матовый | 2832 005 | 10 | 11 | 4010337038528 |
|  Серый матовый | 2832 015 | 10 | 11 | 4010337087120 |
|  Нержавеющая сталь (лакированная) | 2832 600 | 10 | 29 | 4010337022053 |

Характеристики

- С винтовыми клеммами.

Технические характеристики

Глубина установки: 25 мм

Поперечное сечение соединительных
проводов

- для проводов с сечением до: 2,5 мм²

Указания

- Только для винтового крепления.
