





**Клавишный выключатель британский стандарт (BS EN 60669-1) с 3 клавишами
Универсальный выключатель / проходной выключатель**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	2832 01	10	29	4010337832010
 Белый глянцевый	2832 03	10	29	4010337832034
 Антрацитовый	2832 28	10	29	4010337832287
 Цвет «алюминий»	2832 26	10	29	4010337832263
 Черный матовый	2832 005	10	11	4010337038528
 Серый матовый	2832 015	10	11	4010337087120
 Нержавеющая сталь (лакированная)	2832 600	10	29	4010337022053

Характеристики

- С винтовыми клеммами.

Технические характеристики

Глубина установки: 25 мм

Поперечное сечение соединительных
проводов

- для проводов с сечением до: 2,5 мм²

Указания

- Только для винтового крепления.
