

**Клавишный выключатель британский стандарт (BS EN 60669-1) 20 AX 250 В~с клавишей и контрольной лампочкой  
Выключатель, 2-пол.**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	2834 01	10	29	4010337078814
 Белый глянцевый	2834 03	10	29	4010337078821
 Антрацитовый	2834 28	10	29	4010337078845
 Цвет «алюминий»	2834 26	10	29	4010337078838
 Черный матовый	2834 005	10	29	4010337038573
 Серый матовый	2834 015	10	29	4010337087137
 Нержавеющая сталь	2834 600	10	29	4010337022305

## Характеристики

- С винтовыми клеммами.

## Технические характеристики

Глубина установки:	24 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением до:	2 x 4 мм <sup>2</sup> или 1 x 6 мм <sup>2</sup>

---

## Указания

- Только для винтового крепления.
  - BS EN 60669-1.
-