








**Клавишно-кнопочный выключатель, 10 А 250 В~ с 3 клавишами
Замыкающий контакт 1-пол.**



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|---|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Кремовый глянцевый | 2844 01 | 10 | 29 | 4010337082033 |
|  Белый глянцевый | 2844 03 | 10 | 29 | 4010337082040 |
|  Антрацитовый | 2844 28 | 10 | 29 | 4010337082064 |
|  Цвет «алюминий» | 2844 26 | 10 | 29 | 4010337082057 |
|  Черный матовый | 2844 005 | 10 | 29 | 4010337037903 |
|  Серый матовый | 2844 015 | 10 | 29 | 4010337087182 |
|  Нержавеющая сталь (лакированная) | 2844 600 | 10 | 29 | 4010337021957 |

Характеристики

- С винтовыми клеммами.

Технические характеристики

Глубина установки: 25 мм

Поперечное сечение соединительных
проводов

- для проводов с сечением до: 2,5 мм²

Указания

- Только для винтового крепления.
