

**Кнопочный выключатель 10 AX 250 В–с расположенной прямо клавишей двойн.  
Проходной выключатель, 2-клавишн.**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый гляцевый	2861 201	1/5	01	4010337065883
 Белый матовый	2861 27	1/5	01	4010337053286
 Антрацитовый	2861 28	1/5	11	4010337053293
 Цвет «алюминий»	2861 26	1/5	11	4010337053279
 Нержавеющая сталь	2861 600	1/5	11	4010337021209

## Технические характеристики

Глубина установки

- 2860 ...: 28 мм  
- 2861 ...: 32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм<sup>2</sup>

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт

## Указания

- В зависимости от наличия.

---