



## Вставка клавишного выключателя 10 AX 250 В~ выключатель, 2-пол.



| Спецификация  | Арт. №  | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|---|---------|---------------------|-------------|---------------|
|  с распорчными захватами  | 3102 00 | 10                  | 01          | 4010337038672 |
|  без распорчных захватов | 3812 00 | 1                   | 01          | 4010337038689 |

### Характеристики

- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорчный захват).
- Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/шлиц/PH.

### Технические характеристики

|  |                     |
|--|---------------------|
| Глубина установки                          |                     |
| - 3102 00:                                 | 32 мм               |
| - 3812 00:                                 | 23 мм               |
| Поперечное сечение соединительных проводов |                     |
| - для жестких и гибких проводов до:        | 2,5 мм <sup>2</sup> |
| Номинальная мощность                       |                     |
| - LEDi/ CFLi:                              | 100 Вт              |

## Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.

---