


Клавишный выключатель 10 AX 250 V~ с клавишей двойн. для отображения статуса гостиничного номера



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	3104 01	1	01	4010337042495
 Белый глянцевый	3104 03	1	01	4010337042501
 Белый матовый	3104 27	1	01	4010337042525
 Антрацитовый	3104 28	1	11	4010337042532
 Цвет «алюминий»	3104 26	1	11	4010337042518
 Черный матовый	3104 005	1	11	4010337069812

Характеристики

- Выключатель для отображения статуса гостиничного номера "Do not disturb" и "Make up room".
- С блокировкой двухстороннего включения.
- Электронная и механическая блокировка.
- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.

- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.

Технические характеристики

Глубина установки: 32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт
