




## Вставка клавишного выключателя 10 AX 250 В~ двухканальный выключатель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорочными захватами	3105 00	10/100	01	4010337038856
 без распорочных захватов	3815 00	10	01	4010337038863

### Характеристики

- Также используется с одинарной клавишей.

### Технические характеристики

Глубина установки

- 3105 00: 32 мм  
- 24 мм: 23 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм<sup>2</sup>

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт