


**Клавишный выключатель 10 AX 250 В~ с монтажной пластиной  
Универсальный выключатель / проходной выключатель**



| Спецификация   | Арт. №  | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|--|---------|---------------------|-------------|---------------|
|  Белый | 3106 13 | 10                  | 14          | 4010337112396 |

#### Характеристики

- Пластмасса: ударопрочный неломающийся термопласт без галогенов

#### Технические характеристики

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм<sup>2</sup>

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт

#### Комплект поставки

- Все устройства поставляются в комплекте с монтажной пластиной, кабельным и канальным вводом.