


## Клавишный выключатель, 10 AX 250 В~ с полем для надписи Универсальный выключатель / проходной выключатель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Серый	3106 31	1	14	4010337124054

### Характеристики

- Пластмасса: ударопрочный неломающийся термопласт без галогенов
- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.
- Серия с накладным водозащищенным монтажом IP66

### Технические характеристики

Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм <sup>2</sup>
Номинальная мощность	
- LEDi/ CFLi:	100 Вт

### Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.

## Комплект поставки

- Прилагается табличка для надписи с чистым полем.

---