




Вставка клавишного выключателя 10 AX 250 В~ перекрестный выключатель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорчными захватами	3107 00	10/100	01	4010337039174
 без распорчных захватов	3817 00	10	01	4010337039181

Технические характеристики

Глубина установки

- 3107 00: 32 мм

- 3817 00: 23 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт

Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.