



Вставка клавишного выключателя 10 AX 250 В~ Проходной выключатель, 2-клавишн.



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорчными захватами	3108 00	10	01	4010337038979
 без распорчных захватов	3818 00	10	01	4010337038757

Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²
Номинальная мощность	
- LEDi/ CFLi:	100 Вт