


**Вставка клавишного контрольного выключателя 10 AX 250 В~
с встроенным светодиодным элементом подсветки оранжевого цвета 230 В~
выключатель, 2-пол.**



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|---|---------|---------------------|-------------|---------------|
|  с распорчными захватами | 3112 00 | 10 | 01 | 4010337038696 |
|  без распорчных захватов | 3822 00 | 1 | 01 | 4010337038702 |

Технические характеристики

Глубина установки

- 3112 00: 32 мм
- 3822 00: 23 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт

Указания

- При повороте светодиодной вставки на 180° возможно также подключение с подсветкой.