




**Вставка клавишного контрольного выключателя 10 AX 250 В~
с встроенным светодиодным элементом подсветки оранжевого цвета 230 В~
выключатель, 2-пол.**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорчными захватами	3112 00	10	01	4010337038696
 без распорчных захватов	3822 00	1	01	4010337038702

Технические характеристики

Глубина установки

- 3112 00: 32 мм
- 3822 00: 23 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт

Указания

- При повороте светодиодной вставки на 180° возможно также подключение с подсветкой.