




Вставка клавишного контрольного выключателя**10 AX 250 В~ с встроенным светодиодным элементом подсветки оранжевого цвета 230 В~ двухканальный выключатель**

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорочными захватами	3115 00	10	01	4010337064473
 без распорочных захватов	3825 00	1	01	4010337038900

Технические характеристики

Глубина установки

- 3115 00: 32 мм

- 3825 00: 23 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт