




**Вставка клавишного контрольного выключателя 10 AX 250 В~
с встроенным светодиодным элементом подсветки оранжевого цвета 230 В~
универсальный выключатель / проходной выключатель**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорчными захватами	3116 00	10/100	01	4010337038955
 без распорчных захватов	3826 00	10	01	4010337039037

Технические характеристики

Глубина установки	
- 3116 00:	32 мм
- 3826 00:	23 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²
Номинальная мощность	
- LEDi/ CFLi:	100 Вт

Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.