




**Вставка клавишного контрольного выключателя 10 AX 250 В~  
с встроенным светодиодным элементом подсветки оранжевого цвета 230 В~  
универсальный выключатель / проходной выключатель**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорчными захватами	3116 00	10/100	01	4010337038955
 без распорчных захватов	3826 00	10	01	4010337039037

#### Технические характеристики

Глубина установки

- 3116 00: 32 мм
- 3826 00: 23 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм<sup>2</sup>

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт

#### Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.