

**Клавишный контрольный выключатель 10 AX 250 В~
с монтажной пластиной
Универсальный выключатель / проходной выключатель**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	3116 13	10	13	4010337112471

Характеристики

- Пластмасса: ударопрочный неломающийся термопласт без галогенов

Технические характеристики

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт

Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.

Комплект поставки

- Все устройства поставляются в комплекте с монтажной пластиной, кабельным и канальным вводом.