


**Клавишный контрольный выключатель 10 AX 250 В~  
с монтажной пластиной  
и оранжевым светодиодным элементом подсветки 230 В~**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	3116 13	10	13	4010337112471

## Характеристики

- Пластмасса: ударопрочный неломающийся термопласт без галогенов

## Технические характеристики

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм<sup>2</sup>

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт

## Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.

## Комплект поставки

- Все устройства поставляются в комплекте с монтажной пластиной, кабельным и канальным вводом.  
- Оранжевый светодиодный элемент подсветки 230 В перем. тока 0,5 мА входит в комплект поставки.