

**Клавишный контрольный выключатель 10 AX 250 В~
с полем надписи
Универсальный выключатель / проходной выключатель**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Серый	3116 31	1	14	4010337123842

Характеристики

- С оранжевым светодиодным элементом подсветки.
- Пластмасса: ударопрочный неломающийся термопласт без галогенов

Технические характеристики

- Поперечное сечение соединительных проводов
- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²
- Номинальная мощность
- LEDi/ CFLi: 100 Вт

Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.

Комплект поставки

- Прилагается поле для надписи "HEIZUNG EIN/AUS", "VERWARMING AAN/UIT".
- Ввод провода, 2-местн. (двойной ввод) прилагается.