


Вставка кнопочного контрольного выключателя 10 AX 250 В~, выключатель, 2-пол.



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорчными захватами	3122 00	1	01	4010337038726
 без распорчных захватов	3842 00	1	01	4010337064381

Технические характеристики

Глубина установки

- 3122 00: 32 мм
- 3842 00: 23 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт

Указания

- При повороте светодиодной вставки на 180° возможно также подключение с подсветкой.

Комплект поставки

- Светодиодный элемент подсветки 230 В, 0,5 мА входит в комплект поставки.