



Вставка кнопочного выключателя 10 AX 250 В~, двухканальный выключатель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорчными захватами	3125 00	10	01	4010337038894
 без распорчных захватов	3835 00	1	01	4010337038924

Технические характеристики

Глубина установки

- 3125 00:	32 мм
- 3835 00:	23 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²
-------------------------------------	---------------------

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi:	100 Вт
---------------	--------