



## Вставка кнопочного выключателя 10 AX 250 В~, двухканальный выключатель



| Спецификация  | Арт. №  | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|---|---------|---------------------|-------------|---------------|
|  с распорчными захватами   | 3125 00 | 10                  | 01          | 4010337038894 |
|  без распорчных захватов | 3835 00 | 1                   | 01          | 4010337038924 |

### Технические характеристики

#### Глубина установки

|            |       |
|------------|-------|
| - 3125 00: | 32 мм |
| - 3835 00: | 23 мм |

#### Поперечное сечение соединительных проводов

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| - для жестких и гибких проводов до: | 2,5 мм <sup>2</sup> |
|-------------------------------------|---------------------|

#### Номинальная мощность

|               |        |
|---------------|--------|
| - LEDi/ CFLi: | 100 Вт |
|---------------|--------|