



Вставка кнопочного выключателя 10 AX 250 В~, универсальный выключатель / проходной выключатель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорчными захватами	3126 00	10/100	01	4010337039020
 без распорчных захватов	3836 00	10	01	4010337038962

Технические характеристики

Глубина установки

- 3126 00:	32 мм
- 3836 00:	23 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²
-------------------------------------	---------------------

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi:	100 Вт
---------------	--------

Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.