



## Вставка кнопочного выключателя 10 AX 250 В~,перекрестный выключатель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорчными захватами	3127 00	10	01	4010337039198
 без распорчных захватов	3837 00	1	01	4010337064404

### Технические характеристики

#### Глубина установки

- 3127 00:	32 мм
- 3837 00:	23 мм

#### Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм <sup>2</sup>
-------------------------------------	---------------------

#### Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi:	100 Вт
---------------	--------

### Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.