




**Вставка кнопочного выключателя 10 AX 250 В~, проходной выключатель, 2-клавишн.**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорчными захватами	3128 00	10	01	4010337039075
 без распорчных захватов	3838 00	1	01	4010337064411

### Характеристики

- Также используется с одинарной клавишей.

### Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм <sup>2</sup>
Номинальная мощность	
- LEDi/ CFLi:	100 Вт