

Вставка контрольного выключателя с самовозвратом 10 AX 250 В~ с оранжевым светодиодным элементом подсветки 230 В~ двухканальный выключатель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорочными захватами	3135 00	1	01	4010337038917
 без распорочных захватов	3845 00	1	01	4010337064398

Характеристики

- Также используется с одинарной клавишей.
- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/шлиц/PH.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.

Технические характеристики

Глубина установки

- 3135 00: 32 мм
- 3845 00: 23 мм

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт

Комплект поставки

- Оранжевый светодиодный элемент подсветки 230 В перем. тока 0,5 мА входит в комплект поставки.
