



Вставка кнопочного контрольного выключателя 10 AX 250 В~, универсальный выключатель / проходной выключатель

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорчными захватами	3136 00	10	01	4010337039044

Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов - для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²
Номинальная мощность - LEDi/ CFLi:	100 Вт

Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.

Комплект поставки

- Светодиодный элемент подсветки 230 В, 0,5 мА входит в комплект поставки.