



Вставка клавишного и клавишно-кнопочного выключателя 10 А 250 В~ проходной выключатель/проходной кнопочный выключатель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорчными захватами	3139 00	10	01	4010337039136
 без распорчных захватов	3869 00	1	01	4010337064565

Характеристики

- Клавишный и кнопочный выключатель, у которого левая клавиша выполнена в виде выключателя, а правая клавиша – в виде кнопочного выключателя.
- Для переключения и управления цветом светодиодного светильникового для ориентации.
- Для ручного управления датчиками движения.
- Для активации дополнительных устройств диммера.
- Для активации подключенного освещения.

Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²
Номинальная мощность	
- LEDi/ CFLi:	100 Вт