


Шнуровой клавишный выключатель 10 АХ, 250 В~
с монтажной пластиной
Универсальный выключатель / проходной выключатель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	3146 13	1	13	4010337112518

Характеристики

- Пластмасса: ударопрочный неломяющийся термопласт без галогенов

Технические характеристики

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт

Указания

- Для настенного и потолочного монтажа.

Комплект поставки

- Все устройства поставляются в комплекте с монтажной пластиной, кабельным и канальным вводом.