




**Вставка клавишно-кнопочного выключателя, 4-клавишн., 10 А 250 В~ замыкающий контакт 1-пол.**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорчными захватами	3147 00	10	01	4010337038832
 без распорчных захватов	3867 00	1	01	4010337064855

### Характеристики

- С одинарной клавишей также можно использовать в качестве замыкающего контакта, 2-пол.

### Технические характеристики

Глубина установки: 32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов  
- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм<sup>2</sup>

### Указания

- Для глубоких приборных коробок.