




Вставка клавишно-кнопочного выключателя, 4-клавишн., 10 А 250 В~ замыкающий контакт 1-пол.



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорчными захватами	3147 00	10	01	4010337038832
 без распорчных захватов	3867 00	1	01	4010337064855

Характеристики

-

Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²

Указания

- Для глубоких приборных коробок.