



Вставка клавишно-кнопочного выключателя, 10 А 250 В~ замыкающий контакт 1-пол. с клемма нейтрального провода



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорчными захватами	3150 00	10/100	01	4010337038788
 без распорчных захватов	3870 00	10/100	01	4010337064596

Технические характеристики

Глубина установки

- 3150 00: 32 мм
- 3870 00: 23 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.