



**Вставка клавишно-кнопочного выключателя 10 А 250 В~ замыкающий контакт 1-пол.**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 с распорчными захватами	3151 00	10/100	21	4010337038764
 без распорчных захватов	3871 00	10	01	4010337064626

#### Технические характеристики

Глубина установки

- 3151 00: 32 мм  
- 3871 00: 23 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм<sup>2</sup>

#### Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.